


Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0015E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	15 x 15 x 35
---------	------	--------------

Materiał		PA 6.6
----------	--	--------

Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
---------------------------	--	--------

Materiał nakrętki		POM
-------------------	--	-----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PVC, kolor żółty, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: POM





Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0015E03

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski