




Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0010E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E10635

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	29 x 15 x 44
Materiał		PA 6.6
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10561



Przewód z gniazdem


ADOAH042MSS0010E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,5 mm; irradiated; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski