


Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0007E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	29 x 15 x 44
---------	------	--------------

Materiał	PA 6.6
----------	--------

Odlewany materiał obudowy	PA 6.6
---------------------------	--------

Materiał nakrętki	aluminium
-------------------	-----------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0007E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 7 m, PUR, kolor pomarańczowy, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: aluminium



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski