




Przewód z gniazdem

ADOGH050MSS0005A05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC071
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10588



Przewód z gniazdem


ADOGH050MSS0005A05

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie



Kolory żył :
BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
GY = szary
WH = biały