





Przewód z gniazdem

ADOAH042VAS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm ² (182 x Ø 0,05 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)		




E10590



Przewód z gniazdem

ADOAH042VAS0005E03

Podłączenie



BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
 niebieski