

Przewód z gniazdem

ADOAH042VAS0050E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Materiał	TPU przezroczysty
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	TPU, przezroczysty
---------------------------	--------------------

Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
-------------------	---------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód z gniazdem

ADOAH042VAS0050E03

Połączenie elektryczne

Przewód: 50 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L);
Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



Kolory żył :
BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski