


Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS01,5A03STGF030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony	III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



E10607



Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS01,5A03STGF030MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

