


Przewód z gniazdem

ADOAH042VAS0020E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	PUR
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
-------------------	--------------------------------

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)




E10611



Przewód z gniazdem

ADOAH042VAS0020E03

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski