





Gniazdo do zarobienia

SDOAF030ZDSFKPK

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		III
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	25 x 13 x 42
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		ZnAl / Ni
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: ZnAl / Ni		



E10619



Gniazdo do zarobienia

SDOAF030ZDSFKPK

Podłączenie

