




Gniazdo do zarobienia

SDOGF030ZDSFKPK

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11552
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne


Wymiary	[mm]	13 x 13 x 44
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		ZnAl / Ni

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: ZnAl / Ni



E10620



Gniazdo do zarobienia

SDOGF030ZDSFKPK

Podłączenie

