


Gniazdo do zarobienia

SDOGH050MSSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11511

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC/DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	20 x 20 x 60
---------	------	--------------

Materiał		PA
----------	--	----

Odlewany materiał obudowy		PA
---------------------------	--	----

Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
-------------------	--	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E10621



Gniazdo do zarobienia


SDOGH050MSSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie

