

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

No scale drawing available

Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu
-------------	-------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony	III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 65

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	8 x 8 x 31
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektrycznePrzewód: 10 m, PUR / PVC, Bezhalogenu, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU






Przewód z gniazdem

ADOGG030--S0010A03

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski