


Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0005A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC002

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	15 x 15 x 47
---------	------	--------------

Materiał	PUR
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	PUR
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
-------------------	--------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10644



Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0005A03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski