




Przewód z gniazdem

ADOGK190MSS0005B19

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Ochrona	IP 65
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	26 x 26 x 49
Materiał		mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		mosiądz, niklowany
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm)
--

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany





Przewód z gniazdem

ADOGK190MSS0005B19

Podłączenie

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty