




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 czarny

Aplikacja	
Wykonanie	ze wzmacniaczem
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	12...40 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 65
Dane mechaniczne	
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk	
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany	






Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

