




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 czarny

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedziany, niklowany

