


E10681



Przewód z gniazdem

ADOGH042MSS0010B04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...30 DC

Wyjścia

Wykonanie elektryczne NPN

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm] 15 x 15 x 42

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi


Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany




E10681



Przewód z gniazdem

ADOGH042MSS0010B04

Podłączenie



BK =
BN =
BU =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski