




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 szary

Aplikacja

Wykonanie ze wzmacniaczem

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 12...40 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 65

Dane mechaniczne

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany






Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany

