




Przewód z gniazdem

ADOAH050MSS0005B05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC074
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOAH050MSS0005B05

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, czarny; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany



Podłączenie



BK =
BN =
BU =
GY =
WH =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski
szary
biały