




Przewód z gniazdem

ADOAH040VAS0002A03


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC004

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)		



E10727



Przewód z gniazdem

ADOAH040VAS0002A03

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski