


Przewód z gniazdem

ADOAF032VAS0005A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10728



Przewód z gniazdem

ADOAF032VAS0005A03

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski