


Przewód z gniazdem

ADOAH040VAS0010E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...70

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiał

PVC

Odlewany materiał obudowy

PVC

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

E10739



Przewód z gniazdem


ADOAH040VAS0010E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski