



Przewód z gniazdem

ADOAH042VAS0015F03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
Materiał		TPU przezroczysty
Odlewany materiał obudowy		TPU, przezroczysty
Materiał nakrętki		mosiądz, przeciwdhezyjna
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10747



Przewód z gniazdem

ADOAH042VAS0015F03

Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; irradiated; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: miedź, przeciwadhezyjna



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski