


Przewód łączeniowy

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	ZnAl / Ni

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: ZnAl / Ni





Przewód łączeniowy

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR / PVC, czarny; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: ZnAl / Ni

