




Przewód z gniazdem

ADOAF030MSS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [M]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony	III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E10787



Przewód z gniazdem

ADOAF030MSS0005E03

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski