


Gniazdo do zarobienia

SDOGA030MSSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC
--------------------	-----	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	25
Wymiary	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi


Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 1/2", prosty; kodowanie: C; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E10789



Gniazdo do zarobienia

SDOGA030MSSFKPG

Podłączenie

