




Gniazdo do zarobienia

SDOAH040MSSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC / < 150 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	36 x 20 x 35
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi


Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Dławik kablowy: PG 7

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E10790



Gniazdo do zarobienia

SDOAH040MSSFKPG

Podłączenie

