



Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0010A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC006
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10792



Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0010A03

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR / PVC, czarny; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski