




Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0020E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Konstrukcja	styki pozłacane
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Wymiary [mm]	15 x 15 x 42
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

E10801



Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0020E04

Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PVC, kolor pomarańczowy; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
GY =	niebieski
	szary