


Gniazdo do zarobienia

SDOAJ040PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E10013

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC/DC
------------------------	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
----------------------------	----------

Ochrona	IP 65
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	43 x 25 x 36
--------------	--------------

Materiał	PBT
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	PBT
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	ULTRAMID
-------------------	----------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10805



Gniazdo do zarobienia

SDOAJ040PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Dławik kablowy: PG 9

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M18, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: ULTRAMID; Styki: pozłacane



Podłączenie

