


Tuleja montażowa z blokadą

FIXING/M18/BASIC/MS/END STOP

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E12746

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Wykonanie

z zatyczką końcową

Dane mechaniczne

Waga [g]	96,5
Instrukcja montażu	Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek)
Wymiary [mm]	M24 x 1,5
Opis gwintu	M24 x 1,5
Średnica wewnętrzna [mm]	18
Materiał	mosiądz pokryty białym brązem; Nakrętki: mosiądz pokryty białym brązem
Moment dokręcający [Nm]	7; (nakrętki zabezpieczające: 40)

Akcesoria

Dostarczane elementy

Nakrętki: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.