

E10808



Tuleja montażowa z blokadą


FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 06/30/2024

Artykuły alternatywne: E12747

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Wykonanie

z zatyczką końcową

Dane mechaniczne

Waga

[g]

140,2

Instrukcja montażu

Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek)

Wymiary

[mm]

M36 x 1,5

Opis gwintu

M36 x 1,5

Średnica wewnętrzna

[mm]

30

Materiał

mosiądz pokryty białym brązem; Nakrętki: mosiądz pokryty białym brązem

Moment dokręcający

[Nm]

20; (nakrętki zabezpieczające: 40)

Akcesoria

Dostarczane elementy

Nakrętki: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.