




Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 65

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x Torson, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E10815




Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,2 m, PUR / PVC

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

