


## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Aplikacja

|           |       |
|-----------|-------|
| Aplikacja | NAMUR |
|-----------|-------|

## Dane elektryczne

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Napięcie zasilania [V] | < 15 DC |
|------------------------|---------|

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
|----------------------------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrona | IP 67 |
|---------|-------|

## Dane mechaniczne

|              |              |
|--------------|--------------|
| Wymiary [mm] | 30 x 15 x 39 |
|--------------|--------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Materiał | TPU; PUR |
|----------|----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Odlewany materiał obudowy | TPU / PUR |
|---------------------------|-----------|

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
|-------------------|---------------------------------|

## Akcesoria

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Dostarczane elementy | śruba<br>powierzchnia do opisu |
|----------------------|--------------------------------|

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|




## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PVC, niebieski, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

