




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Applikacja		
Applikacja		NAMUR
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 15 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 30 x 39
Materiał		TPU; PUR
Odlewany materiał obudowy		TPU / PUR
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Akcesoria		
Dostarczane elementy		śruba
		powierzchnia do opisu
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PVC, niebieski, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu B standard przemysłowy, kątowny; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

