


Przewód z gniazdem

ADOAF030MSS0005A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11490

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	17 x 10 x 26
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E10830



Przewód z gniazdem

ADOAF030MSS0005A03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski