


Przewód łączeniowy

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
----------	-----

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód łączeniowy

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; irradiated; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Podłączenie

