


Wtyk montażowy

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E10411

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[M]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Gwint montażowy	PG 9
-----------------	------

Materiał	mosiądz niklowany
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	mosiądz, niklowany
---------------------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Wtyk montażowy

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski
biały