


Przewód z wtykiem

ASTAH050VAS00,6A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 24 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

39 x 30 x 15

Materiał

PUR; TPU

Odlewany materiał obudowy

PUR / TPU

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód z wtykiem


ASTAH050VAS00,6A03

Połączenie elektryczne


Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR / TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN/YE =	niebieski
	zielony / żółty