


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Aplikacja

NAMUR

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 15 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

30 x 15 x 39

Materiał

TPU; PUR

Odlewany materiał obudowy

TPU / PUR

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Akcesoria

Dostarczane elementy

śruba

powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR / PVC, niebieski, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu C DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

