


Przewód z gniazdem

ADOGA030VAS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC
------------------------	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	15 x 15 x 42
Materiał	PVC
Odlewany materiał obudowy	PVC
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10850



Przewód z gniazdem

ADOGA030VAS0005E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PVC, kolor żółty, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 1/2", prosty; kodowanie: C; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane



Podłączenie



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Kolory żył :
kolor zielony
czerwony/czarny
czerwony/biały