


Przewód z gniazdem

ADOAA030VAS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC
------------------------	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	27 x 15 x 39
Materiał	PVC
Odlewany materiał obudowy	PVC
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10851



Przewód z gniazdem


ADOAA030VAS0005E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PVC, kolor żółty, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 1/2", kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane



Podłączenie



GN =	Kolory żył :
RD/BK =	kolor zielony
RD/WH =	czerwony/czarny
	czerwony/biały