


Przewód z wtykiem

ASTAH050VAN00,6A02

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Aplikacja

NAMUR

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 15 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

39 x 30 x 15

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód z wtykiem


ASTAH050VAN00,6A02

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PVC, niebieski, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie

1 WH

2 BK