




Przewód z gniazdem

ADOGH030MSS0002E03



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	87,5
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10867



Przewód z gniazdem

ADOGH030MSS0002E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BK =
BU =
GN/YE =

Kolory żył :
czarny
niebieski
zielony / żółty