


Przewód z gniazdem

ADOAH043MSS0005H04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Konstrukcja	Bezhalogenu	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona	IP 67	
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
Materiał	TPU	
Odlewany materiał obudowy	TPU	
Materiał nakrętki	mosiądz, przeciwadhezyjna	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

E10870



Przewód z gniazdem

ADOAH043MSS0005H04

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu; irradiated; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, przeciwadhezyjna



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały