

Przewód z gniazdem

ADOAH043MSS0010H04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

27 x 15 x 39

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, przeciwadhezyjna

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

Stan wyjścia

2 x LED, kolor żółty

działanie

1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

E10871



Przewód z gniazdem

ADOAH043MSS0010H04

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu; irradiated; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, przeciwadhezyjna



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały