


Wtyk męski

SSTGH030MSSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E70154

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC / < 150 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	20 x 20 x 58
---------	------	--------------

Materiał		PA
----------	--	----

Odlewany materiał obudowy		PA
---------------------------	--	----

Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
-------------------	--	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E10878



Wtyk męski

SSTGH030MSSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie

