




Przewód z gniazdem

ADOAF030ZDS0002A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		III


Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	17 x 10 x 27
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo		





Przewód z gniazdem

ADOAF030ZDS0002A03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski