




Przewód z gniazdem

ADOGK120MSS0005A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...30 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 65

Dane mechaniczne

Wymiary [mm] 26 x 26 x 49

Materiał mosiądz niklowany

Odlewany materiał obudowy mosiądz, niklowany

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Uwagi


Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E10895



Przewód z gniazdem

ADOGK120MSS0005A

Podłączenie

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE