




Przewód z gniazdem

ADOGH040SCS0005I04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, przeciwdhezyjna
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOGH040SCS0005I04

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; irradiated; 4 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały